

Stoisko narożne lewe 10×5 m, z zapleczem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:

czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wsnx007pg3vfzmym29l2/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wsnx007pg3vfzmym29l2/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna, część 1 z 2
od lewej: FR-001, FR-002
395 × 250 cm
plik 398 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączę: 1



Ściana tylna, część 2 z 2
od lewej: FR-004
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana lewa
od lewej: FR-007 ... FR-005
496 × 250 cm
plik 499 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączę: 2




Ściana zaplecza 1
od lewej: ZP-002
190 × 250 cm
plik 193 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 2
od lewej: ZP-003
190 × 250 cm
plik 193 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 3
od lewej: ZP-004
100 × 250 cm
plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ścianka MOVO, strona A
od lewej: IN-001
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ścianka MOVO, strona B
od lewej: IN-002
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-B
87 × 198 cm
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-B
88 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
138 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-002
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-003
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-004
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-005
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-006
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-007
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-008
100 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-009
90 × 50 cm
spad 1,5 cm dookoła