

Stoisko narożne lewe 10×6 m, z regałami, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wtj400c1g3vftkgtuedq/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wtj400c1g3vftkgtuedq/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna
od lewej: FR-002 ... FR-008
800 × 250 cm
plik 803 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęci: 6



Ściana lewa
od lewej: FR-011, FR-010
401 × 250 cm
plik 404 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęci: 1

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



CE-001
150 × 290 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-A
150 × 250 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-B
150 × 250 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001-A
198 × 109 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001-B
198 × 109 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-002
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-003
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-004
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-005
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-006
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-007
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła




AC-008
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła




AC-009
71 × 71 cm
spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą



Widok izometryczny



Układ stoiska

